



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS handgreep/douchestang combinatie, 1000 x 1090 mm RT144112
Kleur	VVS: 777569702 NRF: 6311236 RSK: 8180965 EAN: 5708590318806 HMI: 42068 NBS: N13:436 Antracietgrijs
Beschrijving	 PLUS toiletsteunen zijn hoogwaardige producten en kunnen op talloze manieren worden gecombineerd. De Plus toiletsteunen bieden de finishing touch voor het inrichten van een functionele en flexibele badkamer. Een betrouwbare oplossing met veel verschillende opties, welke eenvoudig de basis kan leggen voor meer onafhankelijkheid. PLUS handgreep/douchestang combinatie, A: 100 mm x B: 1090 mm. Te combineren met de RT600 houder voor handdouche, voor vaste montage. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden. Inkl. wandrozet, die de bevestigingen bedekt. Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal
Product capaciteit	Maximale belasting: 235 kg. Wanneer de handgreep wordt belast met 235 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 56 kg. <i>Handgrepen worden getest met een 1,5 veiligheidsfactor in overeenstemming met de eisen in ISO 17966:2016.</i>
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycloy kunststof
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



Product	PLUS handgreep/douchestang combinatie, 1000 x 1090 mm
Artikelnummer	RT144112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

Product	PLUS handgreep/douchestang combinatie, 1000 x 1090 mm
Artikelnummer	RT144112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8667 - Bevestigingsmateriaal, 12 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8617 - Bevestigingsmateriaal, 12 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	PLUS handgreep/douchestang combinatie, 1000 x 1090 mm RT144112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (12 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (12 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		