




Article	PLUS tube 300 mm.
Numéro article	RT300112
Couleur	Gris anthracite
Description	<p>VVS:777569002 NRF:6311246 EAN:5708590318820 NBS:N13:436</p> <p>RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400</p> 
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux	Aluminium laqué par poudrage.
Ergonomie	Diamètre de la barre: 33mm. La barre tient bien en main et permet une bonne préhension. Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	PLUS tube 300 mm.
Numéro article	RT300112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®