




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS tube 1200 mm. RT303112
Couleur	Gris anthracite
Description	<p>VVS:777569032 NRF:6311248 EAN:5708590318837 NBS:N13:436</p> <p>RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400</p> 
Capacité du produit	PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 1200 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.
Matériaux Ergonomie	PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 1200 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage.
Garantie	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
	Aluminium laqué par poudrage.
	Diamètre de la barre: 33mm.
	La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.
	Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.
	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	PLUS tube 1200 mm.
Numéro article	RT303112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®