




Produkt Produktnummer	PLUS Rohrstück 1046 mm mit Wandrosette RT323112
Farbe	Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	VVS:777569232 NRF:6311259 EAN:5708590318882 NBS:N13:436  RT320 - A = 321 RT321 - A = 608 RT322 - A = 746 RT323 - A = 1046 PLUS Rohrstück, mit Wandrosette, Innengewinde und Steckverbindung. Länge 1046 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)". PLUS Rohrstück, mit Wandrosette, Innengewinde und Steckverbindung. Länge 1046 mm, Durchmesser 33 mm. Zusätzliche Haltegriffbauelemente sind zur Montage erforderlich. <i>Sonderlösungen auf Anfrage.</i> Bei den Verbindungspunkten der Rohrstücke oder für je 1200 mm muss die RT360 Wandhalterung immer verwendet werden. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoffe. Exkl. Wandbefestigungen.
Produktkapazität	Von einer Länge bis 1000 mm: 210 kg Von einer Länge bis 1300 mm: 150 kg.
Materialien Ergonomie	Pulverbeschichtetes Aluminium. Wandrosette: Cycloy Kunststoff
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®






Produkt	PLUS Rohrstück 1046 mm mit Wandrosette
Produktnummer	RT323112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.



PRESSALIT®



Produkt	PLUS Rohrstück 1046 mm mit Wandrosette
Produktnummer	RT323112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8665 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8615 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Rohrstück 1046 mm mit Wandrosette RT323112		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

pressalit.com