



# PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | PLUS angletube 762 x 154 mm avec rosace murale<br>RT345112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Couleur</b>                          | <p>VVS:777569452<br/>NRF:6311275<br/>EAN:5708590318950<br/>NBS:N13:436</p> <p>Gris anthracite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Description</b>                      | <p>PLUS tube avec coude, angle horizontal 90°, incluant rosace et dispositif d'assemblage à cheville, réversible droite/gauche.<br/>154 x 762 mm, diamètre 33 mm.<br/>Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage.<br/><i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i><br/>RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.<br/>Livré sans vis de montage.<br/>Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur.</p> <p>PLUS tube avec coude, angle horizontal 90°, incluant rosace et dispositif d'assemblage à cheville, réversible droite/gauche.<br/>154 x 762 mm, diamètre 33 mm.<br/>Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage.<br/><i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i><br/>RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm.<br/>Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique.<br/>Livré sans vis de montage.</p> |
| <b>Capacité du produit</b>              | <p>Charge maximale admissible:<br/>pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg<br/>pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Matériaux</b><br><b>Ergonomie</b>    | <p>Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cycoloy</p> <p>Diamètre de la barre: 33mm.</p> <p>La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.</p> <p>Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# PRESSALIT®

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b>        | PLUS angletube 762 x 154 mm avec rosace murale                                                                                                                        |
| <b>Numéro article</b> | RT345112                                                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>       | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.                              |
| <b>Nettoyage</b>      | Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. |





PRESSALIT®

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Article</b>        | PLUS angletube 762 x 154 mm avec rosace murale |
| <b>Numéro article</b> | RT345112                                       |

## Installation dans de différents types de mur

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Béton &gt;B25</b></p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>                                                                   |    |
|   | <p><b>Brique pleine &gt;= Mz12</b></p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>                                                        |   |
|  | <p><b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.</p>                                                      |  |
|  | <p><b>Béton cellulaire P4</b></p> <p>V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6.<br/>Doit être commandé séparément.</p>                                                                     |  |
|  | <p><b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b></p> <p>V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8.<br/>N'utilisez pas les chevilles.<br/>Doit être commandé séparément.</p> |  |



| Article<br>Numéro article                                                           | PLUS angletube 762 x 154 mm avec rosace murale<br>RT345112                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b><br>Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées. |    |   |
|    | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b><br>Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.          |    |   |
|  | <b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b><br>Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                         |