














# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS console murale avec collier de jonction et dispositif d'assemblage RT361112
<b>Couleur</b>	VVS:777569612 NRF:6311282 EAN:5708590318981 NBS:N13:436  Gris anthracite 
<b>Description</b>	<p>PLUS console murale avec collier de jonction, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Pour l'assemblage des tubes avec un diamètre de 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur.</p> <p>PLUS console murale avec collier de jonction, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Pour l'assemblage des tubes avec un diamètre de 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Matériaux : plastique. Livré sans vis de montage.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
<b>Matériaux</b>	Cache-vis: Plastique cycloloy Collier: Nylon (PA) Raccordement: Polyphénylènoxid (PPO)
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.








<b>Article</b>	PLUS console murale avec collier de jonction et dispositif d'assemblage
<b>Numéro article</b>	RT361112

## Installation dans de différents types de mur

	<b>Béton &gt;B25</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	<b>Brique pleine &gt;= Mz12</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	<b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	<b>Béton cellulaire P4</b> V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	<b>PLUS console murale avec collier de jonction et dispositif d'assemblage</b> RT361112	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b> Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b> Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	