



# PRESSALIT®

**Pressalit Objecta D / Projecta D sans couvercle 171**  
**Abattant de WC standard avec Polygiene®, sans couvercle,**  
**incluant charnières en acier inoxydable**

**Numéro article**

171011-BD6999  
EAN:5708590321431

Pressalit Objecta D/Projecta D - sans couvercle. Des abattants de WC simples et pratiques spécialement conçus pour Duravit Starck 2, Starck 3 (Objecta D uniquement) ainsi que Happy D. Ils contiennent du Polygiene, qui empêche la prolifération de bactéries 24 heures sur 24. Ces abattants de WC sont tout indiqués pour le marché des appels d'offres.






**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT sans couvercle, modèle "Objecta D", réf. 171, en plastique thermodurci coloré dans la masse, charnières fixes BD6 en acier inoxydable.

- entraxe : 155 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



**Designer**

Pressalit

**Année de design**

2002



---

**Pressalit Objecta D / Projecta D sans couvercle 171**  
**Abattant de WC standard avec Polygiene®, sans couvercle,**  
**incluant charnières en acier inoxydable**

---

**Matériaux**

Abattant :

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene):

Polygiene contient du nitrate d'argent exerçant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.

**Capacité du produit**

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

---

**Poids net**

1,44 kg

**Dimensions de carton**

457x389x68 mm

**Poids de carton**

1,84 kg

**Dimensions de colis**

469x401x348 mm

**Poids de colis**

9,2 kg

**Nombre par colis**

5

**Colis par palette**

18

**Nombre par palette**

90



---

**Pressalit Objecta D / Projecta D sans couvercle 171**  
**Abattant de WC standard avec Polygiene®, sans couvercle,**  
**incluant charnières en acier inoxydable**

---

**Nettoyage**

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

**Garantie**

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.<br><br>Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.