



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D 172 Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Numéro article

172011-BR7999
VVS: 615030011
NRF: 6190177
RSK: 7904439
EAN: 5708590321493

Pressalit Objecta D/Projecta D sont des abattants de WC simples et pratiques spécialement conçus pour Duravit Starck 2, Starck 3 (Objecta D uniquement) ainsi que Happy D. Ils contiennent du Polygiene qui empêche la prolifération des bactéries 24 heures sur 24. Ces abattants de WC sont tout indiqués pour le marché des appels d'offres.






Couleur

Blanc polygiene

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Objecta D", réf. 172, en plastique thermodurci coloré dans la masse, charnières uni-flex BR7 en acier inoxydable.

- entraxe : 95-195 mm/200-290 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2002



Pressalit Objecta D / Projecta D 172
Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Matériaux	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.</p> <p>Polygiene (applicable uniquement pour les abattants avec polygiene): Polygiene contient du nitrate d'argent exerçant un effet antibactérien et éliminant les bactéries 24h/24.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.</p>
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	3,386 kg
Dimensions de carton	457x389x66 mm
Poids de carton	3,786 kg
Dimensions de colis	469x401x348 mm
Poids de colis	18,93 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D 172 Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Vous disposez de 10 ans de garantie sur votre abattant de WC. Au cas où des défauts matériels ou de fabrication sont constatés sur l'abattant de WC lors d'une utilisation normale pendant la période de 10 ans suivant la date de l'achat, Pressalit, à sa discrétion, répare celui-ci ou le remplace par un modèle équivalent, ou bien par un modèle différent mais utilisable. La garantie est conditionnée par la présentation de la preuve d'achat de l'abattant de WC.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®