




Produkt	MATRIX LARGE Waschtisch mit Überlauf
Produktnummer	R2030000 VVS:636858100 NRF:6132505 EAN:5708590325088 HMI: 82612 NBS:N13:30,335
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>MATRIX LARGE Waschtisch, 900 x 490 x 130 mm, mit vier integrierten Haltegriffen (zwei vorn und zwei an den Seiten) und Ablagefläche. Mit Hahnloch Ø36 mm und Überlauf. Inkl. Ablaufgarnitur. Der Waschtisch ist mit einer Hohlkehle versehen, die verhindert, dass Wasser über die Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt.</p> <p>Materialien: Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung.</p> <p>Kann auf festmontierte Wandhalterung R2010 oder regulierbare Wandhalterung R2015 montiert werden.</p>
Höhenverstellung	
Produktkapazität	200 kg.
Materialien	Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Zur Desinfektion des Waschtisches können die folgenden Mittel verwendet werden: Natriumhydroxid 5% Essigsäurelösung 10% Ethanolösung 70% Natriumhypochlorit 5%, aktives Chlor Natriumchlorid 170 g/l, auf 50% verdünnt. NB! Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist in Übereinstimmung mit EN 14688:2015 hergestellt.





Produkt	MATRIX LARGE Waschtisch mit Überlauf
	<p>Leistungserklärung Konformitätskriterien nach EN 14688:2015.</p> <p>4.1 Lastwiderstand: stabil, ohne Risse oder Verformungen. 4.2 Wasserabfluss: Wasser vollständig abgeflossen. 4.3. Temperaturwechselbeständigkeit: keine Risse, keine Delamination. 4.4 Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit: – Natriumhydroxid (5 %) – keine Flecken oder Zersetzung. – Essigsäure (10%) – keine Flecken oder Zersetzung. – Ethanollösung (70 %) – keine Flecken oder Zersetzung. – Natriumhypochlorit (5 % aktives Chlor) – keine Flecken oder Zersetzung. – Kochsalzlösung 170 g/l verdünnt auf 50 % – keine Flecken oder Zersetzung.</p> <p>4.5 Oberflächenstabilität/Kratzfestigkeit Keine Scheuermittel auf den Oberflächen verwenden. 4.6 Reinigungsfähigkeit: Glatt, nicht saugfähige Oberflächen. 4.7. Überlaufschutz: CL 10. 4.8 Langlebigkeit: Das Produkt wird als langlebig erachtet.</p>



www.pressalit.com