




PRESSALIT®

Article Numéro article	MATRIX ANGLE plan vasque sans trop-plein, façade à gauche R2043000
Couleur	VVS:636855000 NRF:6132511 EAN:5708590325132 HMI: 82617 NBS:N13:30,335 Blanc
Description	 MATRIX est une série de lavabos, la plupart d'entre eux sont conçus par Pressalit. Les lavabos MATRIX SMALL et CURVE s'adaptent aux supports de lavabo PLUS, SELECT et VALUE, tandis que MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP et SQUARE sont conçus sur mesure pour s'adapter à des supports spécifiques. MATRIX ANGLE plan vasque d'angle, 1000 x 571 x 120 mm, façade à gauche, avec deux poignées intégrées sur l'avant. Avec trou pour la robinetterie Ø36, sans trop plein. Bonde de fond fournie. Muni d'un égouttoir à l'avant et d'un rebord à l'arrière. Matériaux : marbre concassé et matière synthétique. La surface est enduite d'un revêtement sanitaire sans pores poli brillant. Peut être monté sur le support de lavabo réglable en hauteur R2015.
Capacité du produit	200 kg.
Matériaux	Marbre concassé et matière synthétique. La surface est enduite d'un revêtement sanitaire sans pores poli brillant.
Garantie Nettoyage	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. Pour nettoyer le lavabo, employez de la simple eau savonneuse. Il est important que le lavabo est essuyé juste après le nettoyage à l'aide d'un tissu doux. Pour la désinfection du lavabo, les agents suivants peuvent être utilisé : - Hydroxyde de sodium 5% - Solution d'acide acétique 10% - Solution d'éthanol 70% - Hypochlorite de sodium 5%, chlore actif - Chlorure de sodium 170 g / l, dilué à 50%. Il est important que le lavabo est essuyé juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux. NB ! Évitez les agents nettoyants abrasifs, car cela pourrait endommager la surface du lavabo.



Article	MATRIX ANGLE plan vasque sans trop-plein, façade à gauche
Numéro article	R2043000
Déclaration de conformité	Déclaration de performance Critères de conformité à la norme EN 14688:2015. 4.1 Résistance de charge : stable, sans fissure ni déformation. 4.2 Évacuation de l'eau : eau entièrement évacuée. 4.3 Résistance aux changements de température : sans fissures ni délamination. 4.4 Résistance aux agents chimiques et de coloration : - Hydroxyde de sodium à 5 % - sans coloration ni détérioration ; - Solution d'acide acétique à 10 % - sans coloration ni détérioration ; - Solution d'éthanol à 70 % - sans coloration ni détérioration ; - Hypochlorite de sodium contenant 5 % de chlore actif - sans coloration ni détérioration ; - Chlorure de sodium à 170 g/l dilué à 50 % - sans coloration ni détérioration. 4.5 Stabilité de la surface / Résistance aux rayures : Ne pas utiliser de substances abrasives sur la surface. 4.6 Nettoyabilité : surfaces lisses et non absorbantes. 4.7 Protection anti-débordement : CL 00. 4.8 Durabilité : le produit est considéré comme durable.