




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX ANGLE tvättställ utan bräddavlopp, vänster R2043000
Färg	VVS:636855000 NRF:6132511 EAN:5708590325132 HMI: 82617 NBS:N13:30,335 Vit
Beskrivning	 MATRIX är en serie tvättställ, varav de flesta är designade av Pressalit. MATRIX tvättställ SMALL och CURVE passar PLUS, SELECT och VALUE tvättställs upphängning, medan MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP och SQUARE är specialanpassade för att passa specifika tvättställs upphängning. MATRIX ANGLE, format tvättställ, vänster, 1000 x 571 x 120 mm med två integrerade stödgrepp på framsidan och avställningsyta. Med kranhål Ø36 mm, utan bräddavlopp. Inkl bottenventil. Tvättstället har integrerade hålkäl som hindrar vattnet från att finna ned bakom det eller ut över sidorna. Material: Krossad konstmarmor med aseptisk beläggning. Kan monteras på höjdjusterbar konsol R2015.
Produktkapacitet	200 kg.
Material	Krossad marmor med en högglanspolerad och porfri sanitetsbeläggning.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Att desinficera tvättställ, användas följande medel: Natriumhydroxid 5% Ättiksyra 10% Etanol 70% natriumhypoklorit 5%, aktivt klor Natrium 170 g / l, utspädd till 50%. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. NB! Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip- eller etsmedel.



PRESSALIT®

Product	MATRIX ANGLE tvättställ utan bräddavlopp, vänster
Varunummer	R2043000
Överensstämmelses deklaration	Försäkran om prestanda Överensstämmelse med villkoren i EN 14688:2015. 4.1 Belastningstålighet: stabil, inga sprickor eller deformationer. 4.2 Vattentömning: Allt vatten töms ut. 4.3 Tålighet mot temperaturförändringar: Inga sprickor eller delamineringar. 4.4 Tålighet mot kemikalier och fläckbildande ämnen: – Natriumhydroxid 5 % – inga fläckar eller försämringar; – Ättiksyralösning 10 % – inga fläckar eller försämringar; – Etanollösning 70 % – inga fläckar eller försämringar; – Natriumhypoklorit med 5 % aktivt klor – inga fläckar eller försämringar; – Natriumklorid 170 g/l spätt till 50 % – inga fläckar eller försämringar. 4.5 Ytstabilitet/reptålighet: Använd inte slipmedel på ytan. 4.6 Rengörbarhet: Jämna, icke-absorberande ytor. 4.7 Skydd mot överflöde: CL 00. 4.8 Hållbarhet: Produkten betraktas som hållbar.

pressalit.com

PRESSALIT®