



PRESSALIT®

Pressalit Norden S796 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

S796000-BS25999
EAN:5708590331003
DB: 1695785

Pressalit Norden S796 er et toiletsæde udviklet til fortrinsvis at kunne passe til en Gustavsberg Nordic/Nautic toiletskål, men er også anvendeligt på mere gængse toiletskåle takket være universalbeslaget. Sædet har soft close for en blød og lydløs lukning samt lift-off funktion, der letter rengøringen.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden", art. nr. S796 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS25 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 110-195 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich



Pressalit Norden S796

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,07 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,46 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	12,3 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Norden S796**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®