




PRESSALIT®






Product Varunummer	MATRIX CURVE II ergonomiskt tvättställ med kranhåll och bräddavlopp R2052000
Färg	VVS:636862300 NRF:6132513 RSK:7503001 EAN:5708590333861 HMI: 101015 Vit
Beskrivning	 MATRIX är en serie tvättställ, varav de flesta är designade av Pressalit. MATRIX tvättställ SMALL och CURVE passar PLUS, SELECT och VALUE tvättställs upphängning, medan MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP och SQUARE är specialanpassade för att passa specifika tvättställs upphängning. MATRIX CURVE II, ergonomiskt tvättställ, 600 x 487 x 150 mm, med kranhåll Ø36 mm och bräddavlopp. Inkl bottenventil. Framkanten - med den inåtgående bågen - stabiliserar den stående såväl som den sittande brukaren. De rundade kanterna är bra att stödja sig mot och ger ett bra grepp. Den platta botten gör att benen får plats under tvättstället. Material: Porslin. Passar till Pressalit PLUS, SELECT och VALUE tvättställsupphängning.
Produktkapacitet	150 kg.
Material	Porslin
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Överensstämmelses deklaration	Försäkran om prestanda Överensstämmelse med villkoren i EN 14688:2015. 4.1 Belastningstålighet: Godkänt. 4.2 Vattentömning: Godkänt. 4.3 Tålighet mot temperaturförändringar: Godkänt. 4.4 Tålighet mot kemikalier och fläckbildande ämnen: Godkänt. 4.5 Ytstabilitet/reptålighet: Godkänt. 4.6 Rengörbarhet: Godkänt. 4.7 Skydd mot överflöde: CL 15. 4.8 Hållbarhet: Godkänt.



PRESSALIT®




Product	MATRIX CURVE II ergonomiskt tvättställ med kranhåll och bräddavlopp
Varunummer	R2052000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8602 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8652 - Monteringsset 2 st. Ø10 x 100, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8602 - Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, plugg SX12. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX CURVE II ergonomiskt tvättställ med kranhåll och bräddavlopp R2052000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®