




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar R8643000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS: 777637030 NRF: 7501968 EAN: 5708590338309 HMI: 48879</p>  <p>Pressalit biedt een breed assortiment aankleedtafels zowel vrijstaand als wand hangend, in diverse maten en modellen. De wand hangende modellen zijn ook beschikbaar in varianten waarbij de tafel tegen de muur opgeklapt kan worden, met name geschikt voor kamers met beperkte bewegingsruimte. Speciaal van belang voor kinderdagverblijven zijn de lage-opstap wand hangende aankleedtafels, die zo ver naar beneden kunnen worden gebracht dat de kinderen zelf op de tafel kunnen klimmen. Alle types aankleedtafels zijn leverbaar met sanitaire aansluitvoorzieningen en een keuze aan kranen, mét en zonder uittrekbare handdouches.</p> <p>Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1800 mm. Met elektrische motor plus transformator, in hoogte verstelbaar van 650 mm tot 1000 mm, met afstandbediening aan kabel.. Laminaat werkblad, incl 2 draadkorven. Materiaal: Laminaat en gepoedercoat staal.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	350 mm
Product capaciteit	Maximale belasting: 150 kg
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 14 mm/s Speed down mm: 14 mm/s
Noise level	48 dB
Materialen	Lifteenheid en draadkorven: Gepoedercoat staal. Werkblad: Melamine.
Ergonomy	De soepele hoogteverstelling zorgt ervoor dat het altijd mogelijk is om de tafel op een ergonomisch juiste hoogte in te stellen.



Product Artikelnummer	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar R8643000
Functie Mains connection (V) Actuator (motor) Control box Wired remote control Power consumption (maximale belasting)	Eenvoudig schoon te maken oppervlakken zorgen voor een optimale hygiëne. 230 2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP20 HB30 (Linak), IPX4 Power consumption by maximum load: 96 W Power consumption by standby: 0,1 W
Garantie Reiniging	<p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NON-DISINFECTANTS: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>



PRESSALIT®

Product	Vrijstaande aankleedtafel, 800 x 1800 mm, elektrisch in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R8643000
Conformiteitsverklaring	Het product voldoet bovendien aan alle eisen volgens: - Machinen-richtlijn 2006/42/EG - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®