




PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8653000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS: 777637230 NRF: 7501971 EAN: 5708590338323 HMI: 48881</p>  <p>Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus.</p> <p>Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants.</p> <p>L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable.</p> <p>Table à langer sur pieds, 800 x 1800 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 650 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire. Evier inox intégré dans le plan de travail stratifié, mitigeur à levier et bec douchette, tuyauteries flexibles et 2 paniers de rangement inclus Matériaux : stratifié et acier laqué par poudrage. mitigeur, douchette, tuyauteries flexibles et 2 paniers de rangement. Réglable en hauteur de 650 mm - 1000 mm. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	350 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 150 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 14 mm/s Vitesse en descendant: 14 mm/s
Niveau sonore	48 dB



Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8653000
Matériaux	Unité de levage et paniers : acier laqué par poudrage. Plan de travail : stratifié. Tuyau d'évacuation: Polyuréthane, PVC et acier. Le tuyau d'évacuation flexible est très résistant aux influences chimiques et physiques. Il est ignifuge et résiste à des températures de -30°C à + 110°C.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD6 (Linak), IP20
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IPX4
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences des directives suivantes : - 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - 2011/65/UE du Conseil sur RoHS.



PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8653000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®