




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur R8655000
Farbe	Wei
Produktbeschreibung	<p>VVS: 777637330 NRF: 7501973 EAN: 5708590338347 HMI: 100175</p>  <p>Pressalit bietet eine groe Auswahl an Wickeltischen fr Kindertagessttten, sowohl freistehend als auch wandhngend, in verschiedenen Gren und Modellen. Die wandhngenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegeflche erhltlich, die sich fr Rume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders ntzlich fr Kitas und Kindergrten sind die wandhngenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Hhe absenken lassen, die es den Kindern ermglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausfhrungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.</p> <p>Bodenstehend Wickeltisch mit sanitren Artikeln, 800 x 1800 mm. Mit Elektromotor und Transformator, hhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Laminarbeitsplatte mit eingelassenem Waschtisch aus Edelstahl, hebelbettigte Armatur, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkrbe Materialien: Laminat und pulverlackierter Stahl.</p>
Verstellung	Hhenverstellbar
Hhenverstellung	350 mm
Produktkapazitt	Max. Belastbarkeit: 150 kg.
Aufwrtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwrts: 14 mm/s Geschwindigkeit abwrts: 14 mm/s
Geruch	48 dB



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur
Produktnummer	R8655000
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: Laminat. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandsfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
Ergonomie	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhen einzustellen.
Funktionen	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Von unten geleimtes Waschbecken und Armatur.
Stromanschluss (V)	230
Motor	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur
Produktnummer	R8655000
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®