




PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8671000
Couleur	Blanc
Description	VVS: 777636110 NRF: 7501977 EAN: 5708590338385 HMI: 48572  Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus. Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants. L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable. Tables à langer murales descendant jusqu'au sol, rabattables, 800 x 900 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 300 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire. Matériaux : plan de travail en ABS/ matière synthétique acryliqué et acier laqué par poudrage. Livré sans vis de montage.
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	700 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 75 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 38 mm/s Vitesse en descendant: 38 mm/s
Niveau sonore	48 dB
Matériaux	Plan de travail : Contre-plaqué blanc avec rebords avant et arrière arrondis. Cadre : Acier blanc, laqué par poudrage.



PRESSALIT®









Article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8671000
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD6 (Linak), IP20
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IPX4
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences des directives suivantes : - 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - 2011/65/UE du Conseil sur RoHS.



PRESSALIT®






Article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable
Numéro article	R8671000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



PRESSALIT®

Article Numéro article	Table à langer, 800 x 900 mm, réglable en hauteur électriquement, rabattable R8671000
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de Fischer ou similaire peuvent être utilisées. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être achetées séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de Fischer ou similaire peuvent être utilisées. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes. 

pressalit.com