




PRESSALIT®

Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo R8683000
Couleur	Blanc
Description	VVS: 777636230 NRF: 7501982 EAN: 5708590338422 HMI: 48576  Pressalit propose une large gamme de tables à langer, disponibles en fixation murale et sur pieds, mais aussi en plusieurs tailles et modèles. Les tables sont également proposées dans des versions avec plan de travail rabattable pour convenir aux espaces exigus. Les tables à langer murales peuvent être abaissées jusqu'au sol, à une hauteur permettant aux enfants de grimper eux-mêmes sur le plan de travail ; ce qui est particulièrement utile dans les garderies et jardins d'enfants. L'ensemble des tables à langer sont disponibles dans des versions avec lavabo et mitigeur au choix, avec ou sans douchette orientable. Tables à langer murales descendant jusqu'au sol, avec lavabo, 800 x 1800 mm. À moteur électrique et transformateur, réglable en hauteur de 300 mm - 1000 mm, avec télécommande filaire et système de sécurité anti-écrasement. Evier inox intégré dans le plan de travail stratifié, mitigeur à levier et bec douchette, tuyauteries flexibles et 2 paniers de rangement inclus Matériaux : stratifié et acier laqué par poudrage. Livré sans vis de montage.
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	700 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 75 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 38 mm/s Vitesse en descendant: 38 mm/s
Niveau sonore	48 dB



PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8683000
Matériaux	Unité de levage et paniers : acier laqué par poudrage. Plan de travail : stratifié. Tuyau d'évacuation: Polyuréthane, PVC et acier. Le tuyau d'évacuation flexible est très résistant aux influences chimiques et physiques. Il est ignifuge et résiste à des températures de -30°C à + 110°C.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
Boîte de contrôle	CBD6 (Linak), IP20
Télécommande filaire	HB30 (Linak), IPX4
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 96 W Consommation d'électricité en veille: 0,1 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®









Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8683000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences des directives suivantes : - 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - 2011/65/UE du Conseil sur RoHS.








PRESSALIT®

Article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo
Numéro article	R8683000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	Table à langer, 800 x 1800 mm, réglable en hauteur électriquement, avec lavabo R8683000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	  
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	  
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	