




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|--|
| Product Varunummer | MATRIX ANGLE DEEP tvättställ med bräddavlopp, höger R2140112000 |
| Färg | Vit |
| Beskrivning | <p>VVS: 639872100 EAN: 5708590340814 HMI: 138159</p>  <p>MATRIX är en serie tvättställ, varav de flesta är designade av Pressalit. MATRIX tvättställ SMALL och CURVE passar PLUS, SELECT och VALUE tvättställs upphängning, medan MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP och SQUARE är specialanpassade för att passa specifika tvättställs upphängning.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP, format tvättställ, höger, 1000 x 571 x 158 mm med två integrerade antracitgrå stödgrepp på framsidan och avställningsyta. Med kranhål Ø36 mm och bräddavlopp. Inkl bottenventil. Tvättstället har integrerade hålkäl som hindrar vattnet från att finna ned bakom det eller ut över sidorna. Material: Krossad konstmarmor med aseptisk beläggning. Till montering på MATRIX upphängning till tvättställ (R4840, R2012).</p> |
| Produktkapacitet | 200 kg. |
| Material | Krossad marmor med en högglanspolerad och porfri sanitetsbeläggning. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |
| Rengöring | Använd vanligt såpvatten. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Att desinficera tvättställ, användas följande medel: Natriumhydroxid 5% Ättiksyra 10% Etanol 70% natriumhypoklorit 5%, aktivt klor Natrium 170 g / l, utspädd till 50%. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. NB! Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip- eller etsmedel. |



| | |
|--|--|
| Product Varunummer | MATRIX ANGLE DEEP tvättställ med bräddavlopp, höger R2140112000 |
| Överensstämmelses deklaration | Försäkran om prestanda Överensstämmelse med villkoren i EN 14688:2015. 4.1 Belastningstålighet: stabil, inga sprickor eller deformationer. 4.2 Vattentömning: Allt vatten töms ut. 4.3 Tålighet mot temperaturförändringar: Inga sprickor eller delamineringar. 4.4 Tålighet mot kemikalier och fläckbildande ämnen: – Natriumhydroxid 5 % – inga fläckar eller försämringar; – Ättiksyralösning 10 % – inga fläckar eller försämringar; – Etanollösning 70 % – inga fläckar eller försämringar; – Natriumhypoklorit med 5 % aktivt klor – inga fläckar eller försämringar; – Natriumklorid 170 g/l spätt till 50 % – inga fläckar eller försämringar. 4.5 Ytstabilitet/reptålighet: Använd inte slipmedel på ytan. 4.6 Rengörbarhet: Jämna, icke-absorberande ytor. 4.7 Skydd mot överflöde: CL 10. 4.8 Hållbarhet: Produkten betraktas som hållbar. |