




<b>Produkt</b>	MATRIX ANGLE DEEP Waschtisch mit Überlauf, linksgerichtet
<b>Produktnummer</b>	R2152112000 VVS: 639871600 EAN: 5708590340876
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>MATRIX ANGLE DEEP, Eckwaschtisch, 1000 x 571 x 158 mm, linksgerichtet, mit Druckknopf an Vorderseite, zwei integrierte anthrazitgrau Haltegriffe und reichlich Ablagefläche, mit Hahnloch Ø36 mm und Überlauf. Inkl. Ablaufgarnitur. Tropfenfang auf der Vorderseite. Eine Hohlkehle auf der Hinterseite verhindert, dass Wasser über die Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt.</p> <p>Materialien: Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung. Für Pressalit MATRIX Waschtisch-Lifter (R4852) geeignet.</p>
<b>Höhenverstellung</b>	
<b>Produktkapazität</b>	200 kg.
<b>Materialien</b>	Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Zur Desinfektion des Waschtisches können die folgenden Mittel verwendet werden: Natriumhydroxid 5% Essigsäurelösung 10% Ethanollösung 70% Natriumhypochlorit 5%, aktives Chlor Natriumchlorid 170 g/l, auf 50% verdünnt. <b>NB! Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.</b>
<b>Konformitätserklärung</b>	Diese Produkt ist in Übereinstimmung mit EN 14688:2015 hergestellt.





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MATRIX ANGLE DEEP Waschtisch mit Überlauf, linksgerichtet
	<p><b>Leistungserklärung</b> Konformitätskriterien nach EN 14688:2015.</p> <p>4.1 Lastwiderstand: stabil, ohne Risse oder Verformungen.</p> <p>4.2 Wasserabfluss: Wasser vollständig abgeflossen.</p> <p>4.3. Temperaturwechselbeständigkeit: keine Risse, keine Delamination.</p> <p>4.4 Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Natriumhydroxid (5 %) – keine Flecken oder Zersetzung.</li><li>– Essigsäure (10%) – keine Flecken oder Zersetzung.</li><li>– Ethanollösung (70 %) – keine Flecken oder Zersetzung.</li><li>– Natriumhypochlorit (5 % aktives Chlor) – keine Flecken oder Zersetzung.</li><li>– Kochsalzlösung 170 g/l verdünnt auf 50 % – keine Flecken oder Zersetzung.</li></ul> <p>4.5 Oberflächenstabilität/Kratzfestigkeit Keine Scheuermittel auf den Oberflächen verwenden.</p> <p>4.6 Reinigungsfähigkeit: Glatt, nicht saugfähige Oberflächen.</p> <p>4.7. Überlaufschutz: CL 10.</p> <p>4.8 Langlebigkeit: Das Produkt wird als langlebig erachtet.</p>



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®