



# PRESSALIT®

**Pressalit Projecta Solid Pro 1004**  
**Toiletzitting met soft close en Polygiene®, incl. Solid Pro**  
**scharnieren**

**Functie**

Soft close

**Artikelnummer**

1004011-DG4925  
EAN:5708590344706

Een designbewuste keuze voor de projectmarkt. Met Polygiene-effect en een sterk beslag, dat zorgt voor optimale stabiliteit, ook bij zijdelingse belasting. De eerste zitting voor instellingen, met geïntegreerde soft close-functie.




**Kleur**

Wit

**Kenmerken**

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Projecta Solid Pro", art. nr. 1004, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met Polygiene met DG4 combi scharnier, universeel.

- ingebouwde demping in het scharnier
- hartafstand scharniergaten: 145-210 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

2016



---

**Pressalit Projecta Solid Pro 1004**  
**Toiletzitting met soft close en Polygiene®, incl. Solid Pro**  
**scharnieren**

---

**Materialen****Toiletzitting:**

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

**Polygiëne (alleen relevant voor toiletzittingen met polygiëne):**

Polygiëne bevat bacterie bestrijdend zilvernitraat dat door de anti-bacteriële werking de aangroei van bacteriën 24 uur per dag belemmert.

**Buffers:**

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

**Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):**

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

**Scharnieren:**

Roestvrij staal W. nr. 1.4301 thermoplast van semi-kristallijne polyamiden met gedeeltelijk aromatische inhoud. Aluminium EN AW-6063-TS.

**Product capaciteit**

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

---

**Gewicht**

2,895 kg

**Maat per stuk**

465x388x89 mm

**Gewicht per stuk**

3,235 kg

**Maat per verpakking**

517x399x456 mm

**Gewicht per colli**

16,175 kg

**Aantal per colli**

5

**Verpakkingen per pallet**

8

**Aantal per pallet**

40

**Reiniging**

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Projecta Solid Pro 1004**  
**Toiletzitting met soft close en Polygiene®, incl. Solid Pro**  
**scharnieren**

---

**Garantie**

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---