




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX SQUARE håndvask med overløb, til elektrisk ophæng R2172000
Farve	Hvid 
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 639867100 EAN: 5708590349121 HMI: 105912</p> <p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX SQUARE vask, 1200 x 550 x 152 mm, med aflægningsplads, sikkerhedsstopfunktion og betjeningsknapper på forsiden, hanehul Ø36 og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX elektrisk vaskophæng (R4870).</p>
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	<p>Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring.</p> <p>Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%.</p> <p>Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering.</p> <p>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</p>



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX SQUARE håndvask med overløb, til elektrisk ophæng R2172000
Overenstemmelses- erklæring	Erklæring om ydeevne Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015. 4.1 Belastningsmodstand: stabil, ingen revner eller deformationer. 4.2 Tømning af vand: Vandet tømmes fuldstændigt. 4.3 Resistens over for temperaturændringer: Ingen revner, delamineringer. 4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler: – Natriumhydroxid 5 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Eddikesyreopløsning 10 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Ethanolopløsning 70 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumhypoklorit 5 % aktivt klor – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumchlorid 170 g/l fortyndet til 50 % – ingen farvning eller nedbrydning. 4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Der må ikke anvendes slibemidler på overfladen. 4.6 Rengøringsvenlighed: Glatte, ikke-absorberende overflader. 4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 10. 4.8 Holdbarhed: Produktet anses for at være holdbart.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®