



# PRESSALIT®

## Pressalit 300 Slim 1012 Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

**Numéro article**

1012000-DG6999  
EAN:5708590349183




**Couleur**

Blanc

**Description**

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit 300 Slim", réf. 1012, en plastique thermodurci coloré dans la masse, charnières combi, universelles DG6.

- entraxe : 135-205 mm
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- 10 ans de garantie



**Type de construction**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Année de design**

2017



---

**Pressalit 300 Slim 1012**  
**Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable**

---

<b>Matériaux</b>	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
<b>Poids net</b>	2,711 kg
<b>Dimensions de carton</b>	457x389x66 mm
<b>Poids de carton</b>	3,101 kg
<b>Dimensions de colis</b>	469x401x348 mm
<b>Poids de colis</b>	15,505 kg
<b>Nombre par colis</b>	5
<b>Colis par palette</b>	18
<b>Nombre par palette</b>	90
<b>Nettoyage</b>	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



# PRESSALIT®

---

## Pressalit 300 Slim 1012 Abattant de WC standard avec charnières en acier inoxydable

---

### Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.<br><br>Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®