




Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter
Produktnummer	R4822000 VVS: 654022100 EAN: 5708590349282 HMI: 105948
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>MATRIX Waschtisch-Lifter, Wandmontage, mit weißer Installationsabdeckung, inkl. flexibles Zu- und Ablaufsystem.</p> <p>Elektrisch, um 200 mm höhenverstellbar, mit Druckknöpfe an Vorderseite der Waschtisch.</p> <p>Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch (Nur für Verwendung mit MATRIX MEDIUM Waschtische R2122/R2123) Exkl. Wandbefestigungen.</p> <p>Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	200 mm
Produktkapazität	Maximale Belastung: 150 kg. Bei einer Belastung des Waschtisches mit 150 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 60 kg belastet.
Geschwindigkeit erhöhen	Geschwindigkeit aufwärts: 11 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 5 mm/s
Geräusch	48 dB
Materialien	Lackierter Stahl und Polystyrol.
Stromanschluss (V)	230
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 70 W Stromverbrauch, standby: 1,5 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.










Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</p>











Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter
----------------	-------------------------------------

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25</p> <p>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>
	<p>Vollziegel >= Mz12</p> <p>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12</p> <p>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>
	<p>Porenbeton P4</p> <p>V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung</p> <p>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>





Produkt	MATRIX elektrisch Waschtisch-Lifter	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>	<p>fischer KD 8 snaptight wingit</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>	<p>fischer KD 8 snaptight wingit</p> 
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</p> <p>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.</p>	<p>fischer KD 8 snaptight wingit</p> 

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

