




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX MEDIUM håndvask med integreret overløb R2120000
<b>Farve</b> <b>Produktbeskrivelse</b>	VVS: 639861100 EAN: 5708590349381 HMI: 105900  Hvid MATRIX MEDIUM vask, 780 x 545 x 165 mm, med aflægningsplads og to integrerede håndgreb i fronten, hanehul Ø36 mm og overløbshul. Bundventil bestilles separat. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX manuelt vaskophæng (R4820).
<b>Produktkapacitet</b>	180 kg.
<b>Materialer</b>	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. <b>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</b>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er produceret i overensstemmelse med EN 14688:2015.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MATRIX MEDIUM håndvask med integreret overløb
<b>Varenummer</b>	R2120000

### Erklæring om ydeevne

Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015.

4.1 Belastningsmodstand: stabil, ingen revner eller deformationer.

4.2 Tømning af vand: Vandet tømmes fuldstændigt.

4.3 Resistens over for temperaturændringer: Ingen revner, delamineringer.

4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler:

– Natriumhydroxid 5 % – ingen farvning eller nedbrydning;

– Eddikesyreopløsning 10 % – ingen farvning eller nedbrydning;

– Ethanolopløsning 70 % – ingen farvning eller nedbrydning;

– Natriumhypoklorit 5 % aktivt klor – ingen farvning eller nedbrydning;

– Natriumchlorid 170 g/l fortyndet til 50 % – ingen farvning eller nedbrydning.

4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Der må ikke anvendes slibemidler på overfladen.

4.6 Rengøringsvenlighed: Glatte, ikke-absorberende overflader.

4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 10.

4.8 Holdbarhed: Produktet anses for at være holdbart.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®