




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX MEDIUM håndvask med integreret overløb R2120000
<b>Farve</b>	Hvid 
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX MEDIUM vask, 780 x 550 x 165 mm, med aflægningsplads og to integrerede håndgreb i fronten, hanehul Ø36 mm og overløbshul. Bundventil købes separat. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX vaskophæng R4820 eller på MATRIX bæringer R2010/R2015.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	180 kg.
<b>Materialer</b>	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	<p>Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring.</p> <p>Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%.</p> <p>Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering.</p> <p><b>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</b></p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MATRIX MEDIUM håndvask med integreret overløb
<b>Varenummer</b>	R2120000
<b>Overenstemmelses- erklæring</b>	<b>Erklæring om ydeevne</b> Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015. 4.1 Belastningsmodstand: stabil, ingen revner eller deformationer. 4.2 Tømning af vand: Vandet tømmes fuldstændigt. 4.3 Resistens over for temperaturændringer: Ingen revner, delamineringer. 4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler: – Natriumhydroxid 5 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Eddikesyreopløsning 10 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Ethanolopløsning 70 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumhypoklorit 5 % aktivt klor – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumchlorid 170 g/l fortyndet til 50 % – ingen farvning eller nedbrydning. 4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Der må ikke anvendes slibemidler på overfladen. 4.6 Rengøringsvenlighed: Glatte, ikke-absorberende overflader. 4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 10. 4.8 Holdbarhed: Produktet anses for at være holdbart.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®