



# PRESSALIT®

## Pressalit 754 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Soft close

### Varenummer

754000-DC2999  
VVS:615051000  
NRF:6190109  
EAN:5708590349305

Pressalit 754 har et enkelt design med rene linjer og semi-wrap-over. Udviklet til Ifö Sign og Porsgrund Seven D.




### Farve

Hvid

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 754", art. nr. 754 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DC2 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- passer på Ifö Sign & Porsgrund Seven D
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2011



## Pressalit 754

Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialer</b>                | <p><b>TOILETSÆDE:</b><br/>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b><br/>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close):<br/>Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b><br/>Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>          | Belastning - ringsæde 180 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vægt</b>                      | 2,337 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mål pr. stk. (emballeret)</b> | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vægt emballeret</b>           | 2,727 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mål pr. kolli</b>             | 469x401x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vægt pr. kolli</b>            | 13,635 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Antal pr. kolli</b>           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kolli pr. palle</b>           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Antal pr. palle</b>           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rengøring</b>                 | <p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>                                                                                                                                                                                                                         |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit 754****Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. <br><br> Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®