




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Geberit AquaClean Tuma Comfort, toiletsæde og låg. RG503000
	EAN:5708590354057
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Geberit AquaClean douchesæde skyller ren med en kropsvarm og behagelig blød douchestråle efter toiletbesøg - blot ved tryk på en knap. WhirlSpray-doucheteknologien med to dyser sikrer en forskel, der er til at mærke. Én douchestråle, der roterer og pulserer samtidigt, leverer en særligt grundig og skånsom rengøring for den plejekrævende bruger og reducerer derved behovet for hjælp ved toiletbesøg. Strålernes temperatur, styrke og placering kan reguleres, så de passer til hver brugers personlige behov. Alle funktioner kan indstilles individuelt med op til fire forskellige brugere, og hver brugers ønsker kan gemmes ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Toilettet har desuden automatisk lugtudsugning, varmlufterør og rengøring af douchedyser både før og efter brug. Til efterfølgende montering på WC-skåle (udskiftning af toiletsæde og toilletlåg) Geberit AquaClean Tuma Comfort, toiletsæde og låg.
Produktkapacitet	Maksimal belastning 150 kg.
Materialer	Plast



PRESSALIT®

Produkt	Geberit AquaClean Tuma Comfort, toiletsæde og låg.
Varenummer	RG503000
Funktioner	• Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer • Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi • Ladydyse i beskyttet hvileposition separat • Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres • Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud • Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin • Douchearm kan positioneres i fem trin • Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres • Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand • Afkalkningsprogram • Brugeridentifikation • Lugtudsugning med keramisk bikagefilter, der kan aktiveres • Lugtudsugning med efterløbsfunktion • Føntørrer kan tilkobles • Toiletsæde med sædevarme, der opvarmes hurtigt • Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion • Toiletlåg med SoftOpening • Funktioner og egenskaber via fjernbetjening • Mulighed for programmering af fire brugerprofiler • Vandtilslutning til venstre • Netttilslutning bagpå, med mulighed for skjult rørføring til venstre eller højre • Netkabel kan afkortes • Tilladelse iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

pressalit.com

PRESSALIT®