




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart R8585572000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777541200 EAN: 5708590358147 HMI: 125837  Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. CT 4000-serien er udviklet til offentlige toiletter og skoler. CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt. Elektrisk højderegulérbart 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med trykknapper i lejets forkant. Inkl. sengehest, kropsbælte og håndbetjening med spiralkabel. Liggeflade 813 x 1829 mm, i kompakt laminat. Udvendige mål 1008 mm x 1829 mm. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 227 kg. Maksimal belastning (SWL): 232 kg. Når lejet belastes med 227 kg, belastes hver monteringsbolt med 37,5 kg <i>Lejet er testet statisk med 580 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 15 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s








Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8585572000
Støjniveau	48 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, liggeflade i kompaktlaminat.
Ergonomi	Den ergonomisk designede sengehest har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, skiftning og påklædning af brugeren. Let at rengøre, med glatte kontakthflader der ikke samler snavs og bakterier.
Strømforsyning (V)	230
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 322 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8585572000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	CT 4100 skifteleje, elektrisk opklappeligt, elektrisk højderegulérbart R8585572000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.