




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur électriquement et réglable latéralement manuellement R7664112
Couleur	Gris anthracite
Description	VVS: 777517412 NRF: 6317156 EAN: 5708590360300 HMI: 124227  PLUS sièges de douche sont disponibles en différentes couleurs. Il y a l'option d'hauteur fixe, réglage électriquement ou réglage manuellement, assise évidée ou pas et avec ou sans dossier et accoudoirs. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit. PLUS siège de douche 450, rabattable, avec dossier et accoudoirs. Réglable en hauteur de 500 mm (assise) à moteur électrique avec télécommande filaire, et réglable latéralement manuellement. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. La surface antidérapante des accoudoirs est en SEBS doux. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse).
Réglage	Réglable en hauteur et latéralement
Hauteur de réglage	500 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (siège) : 150 kg. Charge maximale (accoudoirs) : 55 kg. Lorsque le siège est chargé de 150 kg, chaque vis de montage est chargée de 35 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testés statiquement avec un facteur de sécurité de 2,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 10 mm/s Vitesse en descendant: 10 mm/s
Niveau sonore	48 dB



Article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur électriquement et réglable latéralement manuellement
Numéro article	R7664112
Matériaux	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les accoudoirs sont principalement composés d'aluminium anodisé 10 microns, avec, à leur extrémité, une surface de préhension antidérapante en SEBS doux et sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon. Les accoudoirs au niveau de l'articulation sont aussi recouverts de SEBS doux. Le cylindre des charnières est recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.
Ergonomie	Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattables, le siège et les accoudoirs permettent de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire. Avec son moteur électrique et sa télécommande, il est possible d'ajuster la hauteur de l'assise du siège de douche même si l'utilisateur est assis dessus.
Fonctions	L'extrémité des accoudoirs est un appui précieux, quand on s'assied ou se relève et procure aussi à l'utilisateur une sensation précise de la limite de l'appui. Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. La télécommande filaire est livrée avec un support pour montage sur le mur.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Boîte de contrôle	SMPS14 (Linak) IPX6
Télécommande filaire	HB3 (Linak) IP66
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 60 W Consommation d'électricité en veille: 0,5 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur électriquement et réglable latéralement manuellement
Numéro article	R7664112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - la directive 2011/65/UE sur RoHS.



PRESSALIT®

Article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur électriquement et réglable latéralement manuellement
Numéro article	R7664112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®