




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement R6444112
<b>Couleur</b> <b>Description</b>	VVS: 777530612 EAN: 5708590365541 HMI: 124205  Gris anthracite  PLUS dossier, 385 mm x 209 mm, montage sur glissière-support, façade glissière-support verticale gris anthracite. Réglable en hauteur de 150 mm, et réglable latéralement. Utilisé pour WC sans réservoir. Pour équipement de glissière-support horizontale (non incluse). <i>Remplace R6530</i>
<b>Réglage</b> <b>Hauteur de réglage</b>	Réglable en hauteur et latéralement 150 mm
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible : 100 kg.
<b>Matériaux</b>	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.





# PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement
<b>Numéro article</b>	R6444112
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Terralin protect Dismonzon Plus</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Wetrok Caledor Petrosol Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®