



PRESSALIT®

Pressalit Sway D2 994

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

994230-DF4999
VVS:615064230
NRF:6190311
RSK:7821901
EAN:5708590365633

Med sine velkomponerede linjer demonstrerer SWAY D2, hvordan slankt og selvsikkert kan kombineres. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.






Färg

Matt vit

Beskrivning

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway D2", art. nr. 994 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close inkl. DF4 universal kipanker beslag med lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 110-237 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2016



Pressalit Sway D2 994

Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	3,49 kg
Kartong storlek	490x389x84 mm
Vikt per kolli	4,099 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	20,495 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Sway D2 994**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit tilbyder 10 års garanti på din toaletsits mod opvisning af købsbevis. Ved reklamation skal du kontakte den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.
Ved reklamation af material- og/eller tillverkningsfel og/eller funktionsbegrænsninger som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toaletsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toaletsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toaletsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala köpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®