




# PRESSALIT®

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                             | PLUS toalettarmstöd, 700 mm<br>R360070277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Färg</b>                                                     | NRF:6191071<br>EAN:5708590367903<br>HMI: 123556<br>FDA: ILS/D135866<br><br>Limegrön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beskrivning</b>                                              |  <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge.<br/>Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 540/550 mm.<br/><i>Ersätter utgående modeller R3060, RF060, R3070 och RF070.</i></p> <p>PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 700 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig.<br/>Fast höjd. Uppfällbart.<br/>Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.<br/>Exkl. monteringskruvar.</p>                                                          |
| <b>Justerbar</b><br><b>Produktkapacitet</b>                     | Fast höjd<br><br>Maximal belastning: 150 kg.<br>När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varja monterings skruv med 161 kg.<br><br><i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på mitten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Material</b><br><br><b>Ergonomi</b><br><br><b>Funktioner</b> | <p>Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna.<br/>Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.</p> <p>Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel.<br/>Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.</p> <p>Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.</p> |



# PRESSALIT®

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>                           | PLUS toalettarmstöd, 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Varunummer</b>                        | R360070277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rengöring</b>                         | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%<br/>Oxyplus-acid 2% (Diversey)<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>Överensstämmelses<br/>deklaration</b> | Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# PRESSALIT®






|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS toalettarmstöd, 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Varunummer</b> | R360070277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <p><b>Avsedd användning</b><br/>Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.</p> <p><b>Användningsmiljö</b><br/>För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år.<br/><i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p> <p><b>Link til eBVD:</b> <a href="https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4222/0/Pdf">https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4222/0/Pdf</a></p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning:<br/>Byggvarubedömningen: Accepteras</p> |



PRESSALIT®





|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Product</b>    | PLUS toalettarmstöd, 700 mm |
| <b>Varunummer</b> | R360070277                  |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.                                                            |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.                                                        |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.                                                    |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8654 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8.<br>Måste beställas separat.                                                           |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8604 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70 försänkt, plugg SX10. Använd inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                                 | PLUS toalettarmstöd, 700 mm<br>R360070277                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br> |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br>        |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.<br>         |

[pressalit.com](http://pressalit.com)