



PRESSALIT®

Product	Glashouder, glanzend RVS
Artikelnummer	Q10300
	EAN:5708590358826
Beschrijving	
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, glas, montage huls uit messing
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®