



**Pressalit Comfort D2 1050**  
**Toiletzitting met soft close en lift-off met Polygiene® incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

**Functie**

Lift-off, Soft close

**Artikelnummer**

1050011-DK3999  
VVS:615097011  
NRF:6190336  
RSK:7821934  
EAN:5708590370163

De soft-close toiletzitting heeft ook een lift-off functie of wordt gemonteerd met een hulpstuk dat de zitting blokkeert, zodat deze niet kan worden verwijderd. Een toiletzitting die geschikt is voor privégebruik en de projectmarkt. De zitting is comfortabel en stabiel; het ontwerp ervan is goed doordacht. Bovendien is deze zitting behandeld met Polygiene®, waardoor de groei van bacteriën in de kiem wordt gesmoord.






**Kleur**

Wit polygiëne

**Kenmerken**

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Comfort D2", Art. nr. 1050 van door-en-door gekleurde Duroplast met Polygiene, met soft close en DK3 uni scharnier voor lift-off uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 136-216 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



**Design type**

Wrap-over

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

2019



---

**Pressalit Comfort D2 1050**  
**Toiletzitting met soft close en lift-off met Polygiene® incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

---

**Materialen**

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Polygiene (alleen relevant voor toiletzittingen met polygiene):

Polygiene bevat bacterie bestrijdend zilvernitraat dat door de anti-bacteriële werking de aangroei van bacteriën 24 uur per dag belemmert.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:

Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.

**Product capaciteit**

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

---

**Gewicht**

2,748 kg

**Maat per stuk**

488x388x70 mm

**Gewicht per stuk**

3,139 kg

**Maat per verpakking**

500x400x368 mm

**Gewicht per colli**

15,695 kg

**Aantal per colli**

5

**Verpakkingen per pallet**

18

**Aantal per pallet**

90

**Reiniging**

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Comfort D2 1050**  
**Toiletzitting met soft close en lift-off met Polygiene® incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

---

## Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.  
Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®