



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050
Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rostfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

1050011-DK3999
 VVS:615097011
 NRF:6190336
 RSK:7821934
 EAN:5708590370163

Sædet har foruden soft close også lift-off eller er monteret med et beslag, der låser sædet, så det ikke kan fjernes. Et sæde, der velegner sig til privat brug og projektmarkedet. Sædet er komfortabelt, stabilt og i et gennemtænkt design. Endvidere er det produceret med Polygiene, der hæmmer bakterievæksten.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Comfort D2", art. nr. 1050 af gennemfarvet hærdeplast med polygiene, med soft-close, inkl. DK3 universal beslag med lift-off af rustfrit stål

- centerafstand: 136-216 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design år

2019



Pressalit Comfort D2 1050

Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	2,748 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,139 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	15,695 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050**Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.

Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®