



PRESSALIT®

Pressalit Inspira Uni 1074 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

1074000-D04999
VVS:614990000
NRF:6190318
RSK:7821957
EAN:5708590373645

Pressalit Inspira Uni er med sit gennemtænkte og smukke design et sikkert valg på badeværelset. Det karakteristiske design forener sæde og låg i en uendelig sløjfe, som i form og funktion er enkel og unik.
Soft close-funktionen sikrer, at låget møder sædet med en blød og lydløs bevægelse, når det lukkes, og med sin lift-off-funktion kan sædet let løftes af for nem og effektiv rengøring.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Inspira Uni", art. nr. 1074 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. D04 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 90-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Knud Holscher/Pressalit

Design-år

2020



Pressalit Inspira Uni 1074
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,95 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,27 kg
Mål pr. kolli	500x400x368mm
Vægt pr. kolli	16,35 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Inspira Uni 1074
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

 Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
