



PRESSALIT®

Pressalit Inspira Uni 1074 Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

1074000-D04999
VVS:614990000
NRF:6190318
RSK:7821957
EAN:5708590373645

Pressalit Inspira Uni är med sin genomtänkta och vackra design ett säkert val till badrummet. Den karakteristiska designen förenar sits och lock i en elegant kurva som i både form och funktion är enkel och unik. Soft close-funktionen säkrar att locket möter sätet i en mjuk och ljudlös rörelse när det stängs. Tack vare lift-off-funktionen kan sitsen lyftas av för enkel och effektiv rengöring.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Inspira Uni", art. nr. 1074 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. D04 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 90-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Knud Holscher/Pressalit

Design år

2020



Pressalit Inspira Uni 1074
Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	2,95 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,27 kg
Paket storlek	500x400x368mm
Vikt per kolli	16,35 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Inspira Uni 1074
Toalettsits med soft close og lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.

Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
