




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	MCT 2 mobile Ankleidliege, elektrisch höhenverstellbar R9432721000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS: 777542220 EAN: 5708590373218 HMI: 128432</p>  <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>MCT 2 mobile Ankleidliege, 820 x 2190 mm, zwei umklappbare Seiten. Elektrisch höhenverstellbar (akkubetrieben) mit Kabelfernbedienung. 400 mm Hubbereich von 550 bis 950 mm. Ausgestattet mit Zentralverriegelungssystem, Drahtkorb zur Aufbewahrung, Stoßstangen an allen vier Ecken sowie Batterie und Ladegerät. Hebesäulen und Kabelfernbedienung IPX6, Akku und Ladegerät IPX5. Matratze muss separat bestellt werden.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhenverstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	400 mm
<b>Produktkapazität</b>	Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Maximale Belastung: 250 kg (Anwender + Zubehör)
<b>Geschwindigkeit</b>	Geschwindigkeit aufwärts: 19 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 19 mm/s





<b>Produkt</b>	MCT 2 mobile Ankleidliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9432721000
<b>Ergonomie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die ergonomisch geformten Seitengitter des mobilen Duschwagens haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann.</li><li>• Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens.</li><li>• Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit bei der Pflege im Duschwagen.</li><li>• Die unter dem Duschwagen angebrachten Drahtkörbe bieten Ablagemöglichkeiten für Accessoires und für weitere Produkte, die für die Pflege in der Dusche benötigt werden. Die Drahtkörbe sind leicht zugänglich und bieten viel Ablagefläche.</li><li>• Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.</li></ul>





<b>Produkt</b>	MCT 2 mobile Ankleidliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9432721000
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Duschwagen kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden. Zwei Hebesäulen sorgen für eine ästhetisch ansprechende, hygienisch optimierte, physikalisch und optisch stabile Konstruktion.</li><li>• Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit.</li><li>• Das zentralisierte Bremssystem ermöglicht es dem Betreuer, alle vier Räder gleichzeitig zu blockieren, indem er auf einen einzelnen Bremshebel tritt, um eine bessere Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in jeder Position zu gewährleisten.</li><li>• Alle Verriegelungs- und Bremssysteme werden aktiviert, indem von oben auf einen der vier Bremshebel getreten wird. Die einfüßige Bedienung ist leicht und schnell auszuführen und verhindert mögliche Verletzungen an den Füßen. Die rutschfeste Oberflächenstruktur aller Bremsen ermöglicht eine sichere Bedienung auch bei Nässe.</li><li>• Ein drehbarer Stoßfänger an jeder Ecke des Wagens schützt die umgebenden Wände und das Produkt selbst bei Kontakt sowie beim Transport von Raum zu Raum.</li><li>• Die Höhenverstellung erfolgt über ein Akku inklusive Ladegerät. Das Wandladergerät für den Akku kann in jedem Raum montiert werden. Wenn der Akku fast leer ist und die Kabelfernbedienung betätigt wird, ertönt ein Piepton.</li><li>• Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 3-4 Stunden.</li></ul>
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	BL1 (Linak) IPX6
<b>Steuerkasten</b>	COBO / CU20 (Linak) IPX6
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 100 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Konformitäts-erklärung</b>	Diese Produkt gemäß ist Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MCT 2 mobile Ankleidliege, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R9432721000



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®