




# PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | Matelas pour MCT 2 et MCT 3<br>R842721378                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Couleur</b>                          | VVS: 777542728<br>EAN: 5708590373898<br>HMI: 128433<br><br>Bleu marin                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Description</b>                      | <br><br>Matelas pour MCT 2 et MCT 3 tables d'habillage mobile, 695 x 2080 mm.<br>Utilisable également avec MSCT 1.<br><br>Matelas pour MCT 2 et MCT 3 tables d'habillage mobile, 695 x 2080 mm.                                                      |
| <b>Matériaux</b>                        | Le couvre-matelas est 100% en polyester avec polyuréthane, approuvé et conforme à la norme Oeko-Tex 100, classe I. Il est ignifuge et imperméable aux acariens. Le rembourrage en mousse est en mousse de polyuréthane flexible à base de polyester, il est également ignifuge, approuvé et conforme à la norme Oeko-tex 100, classe I. |
| <b>Garantie</b>                         | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.                                                                                                                                                                                                |

[pressalit.com](http://pressalit.com)