




PRESSALIT®

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                                                                                        | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor wandafvoer<br>R9123000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kleur</b>                                                                                                                  | <p>VVS:617989400<br/>NRF:6191191<br/>EAN:5708590372815<br/>HMI: 138234</p> <p>Wit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschrijving</b>                                                                                                           | <p>SELECT TL3 en TL4 hoog/laag toiletsysteme zijn ontwikkeld met een duidelijke focus op hygiëne.</p> <p>SELECT TL3 hoog/laag toiletsysteem, voor wandafvoer.<br/>Incl. inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter (kan worden ingesteld op 2/4 liter).<br/>200 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met bedieningspaneel aan toiletsteun.<br/>Wandcloset, toiletzitting en toiletsteun (noodzakelijk voor hoogteverstelling) afzonderlijk te bestellen.<br/>Materialen: Roestvrij staal en PMMA / ABS-kunststof.<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.</p>              |
| <b>Verstelbaarheid</b><br><b>Afstelhoogte</b><br><b>Product capaciteit</b><br><b>Opwaartse snelheid</b><br><b>Noise level</b> | <p>In hoogte verstelbaar</p> <p>200 mm</p> <p>Maximale gebruikersbelasting: 200 kg.<br/>Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires).<br/>Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg.<br/>De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.</p> <p>Speed up mm: 10 mm/s<br/>Speed down mm: 10 mm/s</p> <p>48 dB</p> |
| <b>Materialen</b>                                                                                                             | Het hoog/laag toiletsysteem is gemaakt van roestvrij staal, de afdekking is gemaakt van PMMA / ABS-kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# PRESSALIT®






|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                                           | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor wandafvoer<br>R9123000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mains connection (V)</b><br><br><b>Power consumption (maximale belasting)</b> | 230<br><br>Power consumption by maximum load: 70 W<br>Power consumption by standby: 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b><br><br><b>Reiniging</b>                                          | <p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel.<br/>Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.<br/>Voor desinfectie van het oppervlak kunnen desinfectiemiddelen op chloorbasis worden gebruikt in overeenstemming met de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>Het product moet onmiddellijk na het reinigen worden afgeveegd met een zachte doek die uitgewrongen is in helder water, aangezien sommige materialen anders kunnen verkleuren en vlekken kunnen veroorzaken en de oppervlaktecoating kan verslechteren.</p> |
| <b>Conformiteits verklaring</b>                                                  | <p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen</li><li>- Machinerichtlijn 2006/42/EEG</li><li>- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



PRESSALIT®






|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>       | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor wandafvoer |
| <b>Artikelnummer</b> | R9123000                                                        |

## Installatie in verschillende wandtypes

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                             |   |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                      |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld.                                                                                        |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                                              | SELECT TL3 hoog-laag toiletsysteem, elektrisch, voor wandafvoer<br>R9123000                                                                                                                                        |                                                                                       |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.                    |    |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. |    |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.                                                                                  |  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)