




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till golvvavlopp<br>R9114000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Färg</b>                         | Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beskrivning</b>                  | <p>VVS:617989700<br/>NRF:6191188<br/>EAN:5708590372891<br/>HMI: 138238</p>  <p>SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjdjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring.</p> <p>SELECT TL4 upphängning till toalett, till golvvavlop.<br/>Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter).<br/>Eldriven höjdjusterbar 200 mm med kontrollpanel på toalettarmstöd.<br/>Förberedd för douche-wc eller douche-wc-sits. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd (nödvändigt för höjdjusteringen) måste köpas separat.<br/>Material: Rostfritt stål och PMMA/ABS.<br/>Exkl. monteringsskruv för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b>                    | Höjdreglerbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Höjdjustering</b>                | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktkapacitet</b>             | <p>Max brukarvikt. 200 kg<br/>Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör)<br/>När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg.<br/><i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uppåtgående hastighet</b>        | Hastighet upp: 10 mm/s<br>Hastighet ner: 10 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ljudnivå</b>                     | 48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Material</b>                     | Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# PRESSALIT®






|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                          | SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till golvvavlopp<br>R9114000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anslutnings ström (V)</b><br><br><b>Strömförbrukning (max.belastning)</b> | 230<br><br>Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W<br>Strömförbrukning vid standby: 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garanti</b><br><br><b>Rengöring</b>                                       | <p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.<br/>För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättspnit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>WEEE</b>                                                                  | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskrot i enlighet med WEEE-direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Överensstämmelses deklARATION</b>                                         | Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter<br>- Maskindirektivet 2006/42/EEG<br>- RoHS-direktivet 2011/65/EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



PRESSALIT®






|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till golvvavlopp |
| <b>Varunummer</b> | R9114000                                                         |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                             |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                         |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                     |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar.<br>Måste beställas separat.                                                              |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

| Product<br>Varunummer                                                               | SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till golvvavlopp<br>R9114000                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. |    |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.        |    |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.           |  |

[pressalit.com](http://pressalit.com)