



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1076
Toiletzitting met soft close en lift-off, incl. universele scharnieren
in roestvrij staal

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

1076000-DL2999
VVS:614992000
NRF:6190766
EAN:5708590376011

Pressalit Chilli is een stabiele, onderhoudsvriendelijke en veilige keuze voor het toilet. Met de ingebouwde soft close gaat de zitting zachtjes en geluidloos dicht, wat een vleugje luxe brengt in de alledaagsheid. De ronde lijnen en de ingebouwde lift-off functie maken het makkelijk om de toiletzitting rondom te reinigen, zodat bacteriën en vuil zich moeilijker kunnen verstoppen.





Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Chilli", art. nr. 1076 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met ingebouwde demping in het scharnier, incl. DL2 universele scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.

- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergegaten: 90-170 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2020



Pressalit Chilli 1076
Toiletzitting met soft close en lift-off, incl. universele scharnieren
in roestvrij staal

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Polygiëne (alleen relevant voor toiletzittingen met polygiëne):

Polygiëne bevat bacterie bestrijdend zilvernitraat dat door de anti-bacteriële werking de aangroei van bacteriën 24 uur per dag belemmert.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:

Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

2,11 kg

Maat per stuk

488x388x72 mm

Gewicht per stuk

2,43 kg

Maat per verpakking

500x400x368 mm

Gewicht per colli

12,15 kg

Aantal per colli

5

Verpakkingen per pallet

18

Aantal per pallet

90

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1076
Toiletzitting met soft close en lift-off, incl. universele scharnieren
in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
