




PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdreglerbart R8581218000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777543720 EAN: 5708590376103 HMI: 140137 NBS: N13:40,375  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. SCT 2000 duschbrits, eldriven, höjdjusterbar 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Uppfällbar. Inkl. sänggridd och vattenuppsamlingskar med integrerat avlopp Utvändiga mått: 910 mm x 1 800 mm. Material: Lackerat stål, perforerat canvastyg och polystyren. Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 200 kg. Maximal belastning (SWL): 200 kg. Vid 200 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 26 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 500 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarderna som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 21 mm/s
Ljudnivå	50 dB



PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjdregerbart R8581218000
Material	Pulver-lackerat stål, perforerat canvastyg (PVC-belagt för extra tålighet) och polystyren.
Ergonomi	2000-serien har en låg starthöjd för att förenkla förflyttning till britsen. Seriens britsar har dessutom ett perforerat canvastyg som låter vattnet passera ned till uppsamlingskärlet undertill. Både brukare och vårdgivare kan dra fördel av flexibiliteten - rätt höjd är precis lika viktig för vårdgivarens säkerhet som för brukarens komfort.
Funktioner	Vattenuppsamlingskar med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta. Slangen från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till afloppet i golv eller vägg. Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används. El-duschbritsen levereras med manöverdosa. De röda tryckknapparna indikerar tydligt "upp" och "ner". Manöverdosan levereras med väggbeslag. Britsens canvastyg kan enkelt tas av när det ska tvättas eller bytas ut.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA31 Careline, (Linak), 6000 N, IPX6
Kontrollbox	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB3 (Linak), IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 390 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



PRESSALIT®



Product Varunummer	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjddreglerbart R8581218000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®




Product	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjddreglerbart
Varunummer	R8581218000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 2000 duschbrits, perforerat canvastyg, elektrisk höjddreglerbart R8581218000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®