




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit wand-afvalemmer 1090 1090000
Kleur	VVS: 777741000 NRF: 7000127 EAN: 5708590377599 DB: 2279059 Wit 
Beschrijving	De Pressalit wand-afvalemmer. Met zijn zachte, ronde vormen is het een praktische en onderhoudsvriendelijke oplossing die weinig plaats inneemt en met één hand kan worden bediend. De binnenemmer is gemaakt van gerecycled plastic en is geschikt voor diverse soorten plastic afvalzakken of volledig zonder zak. Ervaar een exclusieve, zachte en stille opening van de wand-afvalemmer, die open blijft staan tot je hem niet meer gebruikt. De magnetische sluitfunctie zorgt ervoor dat de wand-afvalemmer volledig gesloten blijft. Afvalinhoud is 2,5 L. De Pressalit wand-afvalemmer. De binnenemmer is gemaakt van gerecycled plastic en is geschikt voor diverse soorten plastic afvalzakken en heeft afgeronde hoeken waardoor het gemakkelijk schoon te maken is. De wand-afvalemmer is geschikt voor vochtig afval en kan met of zonder plastic zak worden gebruikt. Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof en heeft een Soft Open-functie en een afneembare voorkant en binnenaafvalmand om het schoonmaken te vergemakkelijken.
Materialen	WAND-AFVALEMMER: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydharz, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder. Wandbevestiging PA6 30% GF. Polyamide. (Met glasvezel versterkt nylon) Ophangbeugels PET/PBT 50% GF. Polyethyleentereftalaat/polybuthyleentereftalaat. (Met glasvezel versterkt thermoplastisch polyester) Binnenemmer ABS (Acrylnitrilbutadiëenstyreen).



PRESSALIT®

Product	Pressalit wand-afvalemmer 1090
Artikelnummer	1090000
Garantie	Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn product. Pressalit repareert of vervangt de product door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de product optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de product kan worden aangetoond.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®