




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Style Handtuchhalter, 810 mm, Messing gebürstet PR70510
Produkt- beschreibung	VVS:775712305 NRF:7001562 RSK:8755179 EAN:5708590377490 DB: 2266878  <p>Lassen Sie mit Pressalit Style Eleganz und Ihren ganz persönlichen Stil erstrahlen. Die langen, eleganten und grafischen Silhouetten sorgen nicht nur für eine schöne und ästhetische Ausstrahlung im Badezimmer, sondern zeigen auch, dass Sie sich für außergewöhnliches dänisches Design in Ihrem Zuhause entschieden haben. Die Produkte lassen sich mit den mitgelieferten Schrauben oder mit Kleber, der separat erhältlich ist, ganz einfach montieren.</p>
Materialien	Edelstahl AISI 304 und Zamak
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®