




# PRESSALIT®

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b> | Pressalit Style Wisserhouder, zwart<br>PR00650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschrijving</b>                    | <p>VVS: 778406831<br/>NRF: 7001497<br/>RSK: 8663919<br/>EAN: 5708590376929<br/>DB: 2266821</p>  <p>Dient voor de Pressalit Style wisser. Montage kan op de volgende manieren: De houder vast lijmen op een tegelwand of aan de bovenkant van een glazen douchewand ophangen ofwel op een Pressalit Style planchet monteren.</p>  |
| <b>Materialen</b>                      | ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie</b><br><b>Reiniging</b>    | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)