




PRESSALIT®

Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 1401-2000 mm RK1412000
Couleur	Blanc
Description	<p>EAN:5708590378800</p>  <p>Le nom d'INDIVO est relatif à la configuration individuelle des produits. Livrabable pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 600 et 3000 mm longueur).</p> <p>INDIVO unité de levage pour plan de travail, avec deux moteurs et boîte de contrôle. Renfort transversal et trois supports inclus. Réglable en hauteur jusqu'à 300 mm avec bouton ou télécommande filaire. Pour plan de travail en longueur 1401-2000 mm. Veuillez indiquer la longueur et la largeur du plan de travail lors de la commande. Livré sans vis de montage.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	300 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible : 100 kg les poids du plan de travail y compris. La charge doit être uniformément répartie sur le plan de travail.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 20 mm/s Vitesse en descendant: 20 mm/s
Niveau sonore	45 dB
Matériaux	Colonne de levage : acier laqué par poudrage Renfort transversal : aluminium Supports : acier laqué par poudrage
Ergonomie	Avec l'unité de levage le plan de travail s'adapte facilement aux besoins des utilisateurs en position debout ou assis et offre ainsi un meilleur confort d'utilisation. Il peut s'agir d'une cuisine privée ou collective.
Fonctions	Réglable en hauteur à l'aide de boutons ou d'une télécommande filaire. Est adaptée à la plupart des éléments standards de cuisine.
Vérin	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP22













PRESSALIT®

Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 1401-2000 mm RK1412000
Boîte de contrôle Télécommande filaire Consommation d'électricité	CBD6S (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Consommation d'électricité en charge maximale: 300 W Consommation d'électricité en veille: 2 W
Garantie Nettoyage	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>
Déclaration de conformité	<p>Ce produit répond aux exigences pertinentes :</p> <ul style="list-style-type: none">- de la directive 2011/65/UE sur RoHS- de la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique- de la directive 2014/35/UE sur basse tension.









Article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 1401-2000 mm
Numéro article	RK1412000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8658 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8608 - Kit vis de montage, 6 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	INDIVO unité de levage pour plan de travail 1401-2000 mm RK1412000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (6 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.