




# PRESSALIT®

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1401-2000 mm<br>RK1412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Färg</b>                              | Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beskrivning</b>                       | <p>EAN:5708590378800</p>  <p>Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Finns för bänkskivor i alla längder mellan 600 och 3000 mm.</p> <p>INDIVO lyftenhet för bänkskiva, med två motorer och kontrollbox.<br/>Inkl. tvärprofil och tre konsoler.<br/>Höjddreglerbar upp till 300 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa.<br/>Till bänkskiva i längd 1401-2000 mm. Ange längd och djup på bänkskiva vid beställning.<br/>Exkl. monteringsskruv för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjdjustering</b> | Höjddreglerbar<br>300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktkapacitet</b>                  | Maximal belastning: 100 kg, inklusive egenvikten för bänkskiva.<br>Belastningen måste vara jämnt fördelad på bänkskivan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uppåtgående hastighet</b>             | Hastighet upp: 20 mm/s<br>Hastighet ner: 20 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ljudnivå</b>                          | 45 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Material</b>                          | Pelare: Pulverlackerat stål<br>Tvärprofil: Aluminium<br>Konsoler: Pulverlackerat stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergonomi</b>                          | En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök.<br>Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funktioner</b>                        | Lyftenheter höjdjusteras antingen via strömbrytare i framkant eller med en manöverdosa.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |








|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>                           | INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1401-2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Varunummer</b>                        | RK1412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Motor</b>                             | DL17 Deskline (Linak) 70N, IP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontrollbox</b>                       | CBD6S (Linak) IP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Manöverdosa</b>                       | HB53 (Linak), IPX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b> | Strömförbrukning vid maximal belastning: 300 W<br>Strömförbrukning vid standby: 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rengöring</b>                         | <p>&lt;</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/> Clinimax Difficil-S<br/> Erisan OXY+<br/> Sprit (husholdningssprit)<br/> Suma Bac D10<br/> Virkon<br/> Rodalon Desinfektionsspray<br/> Lysoformin Spezial<br/> CaviCide<br/> Sufanios Premium<br/> Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/> Suma Star free D1<br/> Taski 100<br/> Taski 200<br/> Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>Överensstämmelses deklARATION</b>     | <p>Detta produkt uppfyller de relevanta kraven i - Rådets direktiv 2011/65/EU om RoHS</p> <p>- Rådets direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet</p> <p>- Rådets direktiv 2014/35/EU om låg spänning</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



PRESSALIT®






|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1401-2000 mm |
| <b>Varunummer</b> | RK1412000                                   |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.                                                               |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.                                                           |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.                                                       |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.<br>Måste beställas separat.                                                                |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                                 | INDIVO lyftenhet för bänkskiva 1401-2000 mm<br>RK1412000                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. |    |       |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.        |    |       |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.                    |  |   |

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®