




PRESSALIT®






Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 600-1000 mm RK1450000
Färg	Vit
Beskrivning	EAN:5708590378886  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Finns för bänkskivor i alla längder mellan 600 och 3000 mm. INDIVO lyftenhet för bänkskiva, med tre motorer och kontrollbox. Inkl. tvärprofil och två konsoler. Höjddreglerbar upp till 300 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa. Till bänkskiva i längd 600-1000 mm. Ange längd och djup på bänkskiva vid beställning. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjddreglerbar 300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg, inklusive egenvikten för bänkskiva. Belastningen måste vara jämnt fördelad på bänkskivan.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Material	Pelare: Pulverlackerat stål Tvärprofil: Aluminium Konsoler: Pulverlackerat stål
Ergonomi	En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök. Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden.
Funktioner	Lyftenhetar höjdjusteras antingen via strömbrytare i framkant eller med en manöverdosa.



PRESSALIT®


Product	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 600-1000 mm
Varunummer	RK1450000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8657 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 600-1000 mm RK1450000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®